



EE804A



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ανίχνευση

Γωνία ανίχνευσης	360 - 360
Τύπος αισθητήρα	Ανιχνευτής κίνησης Ανιχνευτής παρουσίας

Ρυθμίσεις

Χρονική καθυστέρηση	5 S - 30 Min
---------------------	--------------

Φωτισμός

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης	5 - 1000 lx
-----------------------------------	-------------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Διαστάσεις

Πλάτος	105,50 mm
Ενσωματωμένο βάθος	0 mm
Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης	2,5 - 3,5 m

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Υλικά

Χρώμα	Μπεζ
Υλικό	Πλαστικό

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP21
---------------------------	------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι

Κείμενο

Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες
Λειτουργία	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως μεμονωμένη μονάδα
Τρόπος εγκατάστασης	Δυνατότητα εγκατάστασης σε χωνευτό κουτί Για τοποθέτηση στην οροφή

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι