



LF1001009016A

## Goulotte de distribution 10x10 avec bande adhésive blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Hauteur                    | 10 mm                   |
| Largeur                    | 12 mm                   |
| Longueur                   | 2000 mm                 |
| Section intérieure / utile | 84 - 84 mm <sup>2</sup> |

#### Capacité

|                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 0 |
|-----------------------------------------------------------------|---|

#### Matière

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Matériau   | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement | Non traité              |
| Code RAL   | 9016                    |
| Couleur    | Blanc signalisation     |

#### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK   | IK06 |
| Classe de protection (IP) | IP30 |

#### Normes

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|----------------------------------------------------------|-----|

#### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

#### Connectivité

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Accessoires d'alignement goulotte | Sans éclisses |
|-----------------------------------|---------------|

#### Équipement

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nombre de cloisons            | 0     |
| Nombre de compartiments       | 1 - 1 |
| Nombre de cloisons clipsables | 0     |
| Agrafe incluse                | Non   |
| Avec film de protection       | Non   |

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

### Photos | dessins

