



LFF4011049016

Angle intérieur pour goulotte LF/LFF 40x110mm blanc

Caractéristiques techniques

Accessoires

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Type d'accessoires | Moulé |
|--------------------|-------|

Réglages

|                |         |
|----------------|---------|
| Plage d'angles | 83 - 97 |
|----------------|---------|

Dimensions

|         |        |
|---------|--------|
| Hauteur | 40 mm  |
| Largeur | 110 mm |

Matière

|            |            |
|------------|------------|
| Matériau   | PC-ABS     |
| Traitement | Non traité |
| Couleur    | Pure       |
| Code RAL   | 9016       |

Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
|-------------------------|------|

Normes

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|----------------------------------------------------------|-----|

Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

Équipement

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Avec film de protection | Non |
|-------------------------|-----|

Adapté à

|            |  |
|------------|--|
| LFF 40x110 |  |
|------------|--|

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Photos | dessins

