



LFF4011049016

## LF, binnenhoek LF40110, verkeerswit

### Technische karakteristieken

#### Toebehoren

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

#### Instellingen

|            |         |
|------------|---------|
| Hoekbereik | 83 - 97 |
|------------|---------|

#### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 40 mm  |
| Breedte | 110 mm |

#### Materiaal

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Materiaal              | PC-ABS      |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |
| Kleur                  | Verkeerswit |
| RAL-kleur              | 9016        |

#### Veiligheid

|                 |      |
|-----------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
|-----------------|------|

#### Normen

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|------------------------------------------------|-----|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

#### Uitrusting

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Met beschermfolie | Nee |
|-------------------|-----|

#### Geschikt voor

|            |  |
|------------|--|
| LFF 40x110 |  |
|------------|--|

#### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |

### Afbeeldingen | tekeningen

