



LFF4011049016

Unutrašnji ugao, bezhalogeni, LF/LFF 40x110mm, prometna bijela

Tehničke karakteristike

Pribor

Vrsta pribora Oblikovano/kalupljeno

Postavke

Ugaoni domet 83 - 97

Dimenzije

Visina 40 mm

Širina 110 mm

Mjerenje a 115 mm

Materijali

Materijal PC-ABS

Obrada Neobrađeno

Boja Prometna bijela

RAL kod 9016

Sigurnost

Otpornost na udarce IK IK07

Standardi

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12 Ne

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 60 °C

Oprema

Sa zaštitnim filmom Ne

Konfiguracija

Preklapanje Da

Povezivost

Vrsta montaže Uklopna montaža

Pogodno za

LF 40x110 / LFF 40x110

Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da

Ilustracije / crteži

