



TJA470



**IK04**

**IP20**

domovea expert server, KNX, REG

### Tehničke karakteristike

#### Oprema

Web server Da

#### Napon

Radni napon 24 - 24 V

Radni napon preko busa 21 - 32 V

Vrsta napajanja DC

#### Povezivost

Vrsta sučelja bus sistema/media gateway Više sučelja/interfejsa

#### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

#### Oprema

Broj kanala 1

#### Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

#### Kontrole i indikatori

S LED indikacijom Da

#### Dimenzije

Broj jedinica širine 6

#### Tekst

Funkcija Lokalna i daljinska veza ulazne jedinice sa IP krajnjim uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti i računari

Kodiranje Upravljanje sa 4 korisnička profila koja se mogu konfigurirati

Označavanje Veliko polje za označavanje

Konektori / džekovi Sa 2 USB utičnice tipa A

Vrsta veze Sa quickconnect ubodnim klemama