




TJA470



IK04

IP20

domovea expert s programováním easy, s IoT controlerem a přístupovou bránou

Technické vlastnosti

Vybavení

Webový server	Ano
---------------	-----

Napětí

Provozní napětí	24 - 24 V
Provozní napětí nad sběrnici	21 - 32 V
Typ napájecího napětí	DC

Konektivita

Typ sběrnice systému rozhraní/mediální brány	Více rozhraní
--	---------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Vybavení

Počet kanálů	1
--------------	---

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED	Ano
------------------	-----

Rozměry

Počet jednotek šířky	6
----------------------	---

Texty

Funkce	Místní a vzdálené propojení dveřní stanice s koncovými zařízeními IP, jako jsou smartphony, tablety a počítače
Kódování	Správa 4 konfigurovatelných uživatelských profilů
Popis	Velké popisovací pole
Konektory jack	Se 2 zdíčkami USB, typ A
Typ připojení	Se zásuvnými svorkami QuickConnect