



TJA470



IK04

IP20

domovea expert s programováním easy, s IoT controlerem a přístupovou bránou

#### Technické vlastnosti

##### Vybavení

Webový server Ano

##### Napětí

Provozní napětí 24 - 24 V

Provozní napětí nad sběrnici 21 - 32 V

Typ napájecího napětí DC

##### Konektivita

Typ sběrnice systému rozhraní/mediální brány Více rozhraní

##### Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

##### Vybavení

Počet kanálů 1

##### Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

##### Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED Ano

##### Rozměry

Počet jednotek šířky 6

##### Texty

Funkce Místní a vzdálené propojení dveřní stanice s koncovými zařízeními IP, jako jsou smartphony, tablety a počítače

Kódování Správa 4 konfigurovatelných uživatelských profilů

Popis Velké popisovací pole

Konektory jack Se 2 zdičkami USB, typ A

Typ připojení Se zásuvnými svorkami QuickConnect