




TJA470



IK04

IP20

DOMOVEA EXPERT

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξοπλισμός

Διακομιστής Web	Ναι
-----------------	-----

Τάση

Τάση λειτουργίας	24 - 24 V
Τάση λειτουργίας μέσω bus	21 - 32 V
Τύπος τροφοδοσίας τάσης	DC

Συνδεσιμότητα

Τύπος διεπαφής συστήματος bus / πύλης μέσων	Πολλαπλή διεπαφή
---	------------------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Εξοπλισμός

Αριθμός καναλιών	1
------------------	---

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED	Ναι
----------------	-----

Διαστάσεις

Αριθμός μονάδων πλάτους	6
-------------------------	---

Κείμενο

Επιγραφή	Μεγάλη ετικέτα
Κωδικοποίηση	Διαχείριση 4 διαμορφώσιμων προφίλ χρηστών
Λειτουργία	Τοπικός και απομακρυσμένος έλεγχος συστήματος θυροτηλεόρασης με συσκευές IP, όπως smartphones, υπολογιστές tablet και υπολογιστές PC
Βύσματα, θύρες	Με 2 θύρες USB τύπου A
Είδος σύνδεσης	Με plug-ηλεκτροδότες quickconnect