



TJA470



IK04

IP20

DOMONEA EXPERT

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξοπλισμός

Διακομιστής Web Ναι

Τάση

Τάση λειτουργίας 24 - 24 V

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21 - 32 V

Τύπος τροφοδοσίας τάσης DC

Συνδεσιμότητα

Τύπος διεπαφής συστήματος bus / πύλης μέσων Πολλαπλή διεπαφή

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Εξοπλισμός

Αριθμός καναλιών 1

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED Ναι

Διαστάσεις

Αριθμός μονάδων πλάτους 6

Κείμενο

Επιγραφή Μεγάλη ετικέτα

Κωδικοποίηση Διαχείριση 4 διαμορφώσιμων προφίλ χρηστών

Λειτουργία Τοπικός και απομακρυσμένος έλεγχος συστήματος
θυροτηλεόρασης με συσκευές IP, όπως smartphones,
υπολογιστές tablet και υπολογιστές PC

Βύσματα, θύρες Με 2 θύρες USB τύπου A

Είδος σύνδεσης Με plug-inaκροδέκτες quickconnect