Fiche technique du produit
14357204



14357204

Touche double avec inscription du symbole "flèches", K.5, acier inox., métal mat

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Touche double

Matières

Couleur	Acier inoxydable
Code RAL	Similaire à RAL 9022
Finition de la surface	Mat
Matière	Métal Acier inoxydable

Dimensions

Hauteur	55 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	25 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

Textes

Impression	Avec symbole « Flèches »
Mode d'installation	Fixation de borne
Bouton poussoir	Également pour les applications KNX : poussoir de 2 postes

Configuration

Avec symbole scannable / sans barrière	No

Adapté à

Berker K.x

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui