



14357204

Bilanciere doppio con serigrafia frecce Berker K.5 acciaio inox, metallo opaco

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	Doppio bilanciere
-------------------------------	-------------------

Materiali

Colore	Acciaio inox
Codice RAL	9022
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Metallo Acciaio inox

Serie

Altezza	55 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	25 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto
---------------------------------	----------------------

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

Testo

Stampa	Con stampa frecce
Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Pulsante	Anche per applicazioni KNX: pulsante di gruppo doppio

Adatto per

BERKER K.x

Sostenibilità

Senza alogenri	Si
Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si