
Fiche technique du produit
14357209



14357209

Touche double avec inscription du symbole "flèches", K.1, blanc polaire brillant

Caractéristiques techniques

Architecture	
Type d'organe de commande	Touche double
Matières	
Couleur	Blanc polaire
Code RAL	Similaire à RAL 9010
Finition de la surface	Brillant
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité
Dimensions	
Hauteur	55 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	25 mm
Connectivité	
Type de montage	Fixation par serrage
Equipement	
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	No
Accessoires	
Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05
Textes	
Impression	Avec symbole « Flèches »
Mode d'installation	Fixation de borne
Bouton poussoir	Également pour les applications KNX : poussoir de 2 postes
Configuration	
Avec symbole scannable / sans barrière	No
Adapté à	
Berker K.x	
Durabilité	
Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui