



52029909

Pulsante a tirante con cornice Berker S.1 bianco polare opaco

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio 24 - 24 V

Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Opaco

Serie

Altezza 80,50 mm

Larghezza 80,50 mm

Profondità 36 mm

Profondità di installazione 23,90 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Testo

Tipo di montaggio Per montaggio a muro e soffitto
Pezzo centrale per fissaggio a innesto

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Illuminazione Con spia di conferma

Adatto per

S.x/B.x

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì