



52029909

**Taster, potezni sa okvirom, S.1, polarna bijela mat**

**Tehničke karakteristike**

**Napon**

Radni napon 24 - 24 V

**Materijali**

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Mat

**Dimenzije**

Visina 80,50 mm

Širina 80,50 mm

Dubina 36 mm

Ugrađena dubina 23,90 mm

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa IP20

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura -5 - 40 °C

**Tekst**

Način instalacije Za montažu na zid i strop  
Centralna ploča za plug in fiksiranje

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Rasvjeta Sa sigurnosnom lampom

**Pogodno za**

S.x/B.x

**Održivost**

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da