




52029909

RWC-larm, ljud- & ljussignal med dragsnöre, Vit, S.1

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning	24 - 24 V
---------------	-----------

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Matt

Dimensioner

Höjd	80,50 mm
Bredd	80,50 mm
Djup	36 mm
Inbyggnadsdjup	23,90 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 40 °C
------------------	------------

Text

Utförande	För vägg och tak-montage Centrumbricka för "plug-in" fixering
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Belysning	Med trygghetslampa

Lämplig för

S.x/B.x	
---------	--

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja