



75643150



### Teclado 3 f con term, R.3, conf, bp

#### Características técnicas

##### Instalación, montaje

|            |           |
|------------|-----------|
| Montaje en | Empotrado |
|------------|-----------|

##### Condiciones de uso

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamiento | -5 - 45 °C |
|-------------------------------|------------|

##### Funciones

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Con termostato de ambiente | Sí |
|----------------------------|----|

##### Potencia

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Consumo de corriente | 23 mA |
|----------------------|-------|

##### Dimensiones

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Profundidad del montaje                  | 12,90 mm |
| Profundidad de montaje cajas de empotrar | 16 mm    |
| Altura                                   | 152 mm   |
| Anchura                                  | 81 mm    |
| Profundidad                              | 23 mm    |

##### Equipo

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Número de puntos de activación | 8 |
|--------------------------------|---|

##### Controles e indicadores

|                   |    |
|-------------------|----|
| Con indicador LED | Sí |
|-------------------|----|

##### Materiales

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Colour                   | Blanco polar |
| Código RAL               | 9010         |
| Material                 | Vidrio       |
| Acabado de la superficie | Brillante    |

##### Pantalla

|                  |    |
|------------------|----|
| Con visualizador | Sí |
|------------------|----|

##### Accesorios

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Tiene espacio de etiquetado | No |
|-----------------------------|----|

##### Texto

|                        |                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función                | Para las funciones conmutación, pulsador, regulación, persiana y termostato<br>Con función de protección de válvula                                               |
| Tipo de montaje        | Para montaje vertical                                                                                                                                             |
| Modo de funcionamiento | Modos de funcionamiento: Confort, Standby, Noche, Protección heladas/calor                                                                                        |
| Temperatura            | Conexión adicional para sensor de temperatura externo<br>Medición de temperatura mediante sensor de temperatura interno u objeto de comunicación externo          |
| Tensión                | Puede funcionar en salida sin bobina de la fuente de alimentación KNX (prestar atención al consumo de corriente)<br>Se requiere una fuente de alimentación aparte |

##### Sostenibilidad

|                |    |
|----------------|----|
| Conforme REACH | Sí |
| Conforme RoHS  | Sí |