




75643155



Sensore touch triplo con Termostato KNX - Serie R.3 vetro nero

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Funzioni

Con termostato per ambienti	Sì
-----------------------------	----

Potenza

Corrente assorbita	23 mA
--------------------	-------

Serie

Profondità di installazione	12,90 mm
Profondità delle scatole da incasso	16 mm
Altezza	152 mm
Larghezza	81 mm
Profondità	23 mm

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento	8
--------------------------------	---

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED	Sì
----------------------	----

Materiali

Colore	Nero
Codice RAL	9005
Materiale	Vetro
finitura superficiale	Lucido

Accessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Schermo

Con display	Sì
-------------	----

Testo

Funzione	Per funzioni interruttore, pulsante passo-passo, dimmer, veneziane e di impostazione della temperatura Con funzione di protezione valvola
Tipo di montaggio	Per installazione verticale
Modalità di esercizio	Modalità di esercizio di regolazione: esercizio comfort, stand-by, notturno e protezione antigelo/caldo
Temperatura	Collegamento aggiuntivo per sonda termica esterna Misurazione della temperatura tramite sonda termica interna od oggetto di comunicazione esterno
Condizioni di impiego	Possibilità di esercizio sull'uscita non ridotta dell'alimentatore di tensione KNX (fare attenzione alla corrente assorbita) Necessario un alimentatore separato

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì