




LFS4006089016

tehalit.LFS Element T, 40x60mm, biały

Właściwości techniczne

Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| Wysokość  | 40 mm |
| Szerokość | 60 mm |

Akcesoria

|                |           |
|----------------|-----------|
| Typ akcesoriów | Formowany |
|----------------|-----------|

Normy

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12 | Tak |
|----------------------------------------------------------------|-----|

Materiały

|          |             |
|----------|-------------|
| Materiał | Stal        |
| Obróbka  | Lakierowany |
| Kolor    | Biały       |
| Kod RAL  | 9016        |

Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Odporność na uderzenie IK          | IK08 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP30 |

Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 90 °C |
|-------------------------|------------|

Sprzęt

|                  |     |
|------------------|-----|
| Z folią ochronną | Nie |
|------------------|-----|

Odpowiednie do

LFS 40x60

Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |

Ilustracje | Rysunki

