




LFS4006089016

LFS, T-stuk voor goot 40x60 mm, verkeerswit

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	40 mm
Breedte	60 mm

Toebehoren

Toebehoren	Dekselonderdeel
------------	-----------------

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Ja
--	----

Materiaal

Materiaal	Staal
Oppervlakte behandeling	Gelakt
Kleur	Verkeerswit
RAL-code	9016

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK08
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 90 °C
---------------------	------------

Samenstelling

Met beschermfolie	Nee
-------------------	-----

Geschikt voor

LFS 40x60	
-----------	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

