



85655277



KNX-RF vlakkewandzend. 1-v, batterij, berker K.5, aluminium

Technische karakteristieken

Instellingen

Ondersteunde instelmodus quicklink

Spanning

Bedrijfsspanning 3 - 3 V

Uitrusting

Aantal kanalen 2

Bedrijfscyclus zender 1 %

Connectiviteit

Radioprotocol KNX-RF

Ontvanger categorie 2

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Afmetingen

Opbouwhoogte 14 mm

Materiaal

Kleur Aluminium

Materiaal Thermoplast

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Teksten

Functie Enkele eenvoudige extra functies : +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, 1 toetsbesturing omhoog/omlaag
Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Montagewijze Voor vlakke opbouwmontage en combinatie-uitbreiding

Duurzaamheid

RoHS conform Ja