



85655273



**KNX-radioemiter, zidni, 1-struki, ravni, quicklink, K.5, nehrđajući čelik mat**

**Tehničke karakteristike**

**Postavke**

Podržani način konfiguracije quicklink

**Napon**

Radni napon 3 - 3 V

**Oprema**

Broj kanala 2

Radni ciklus odašiljača 1 %

**Povezivost**

Radio protokol KNX Radio

Kategorija prijemnika 2

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura -5 - 45 °C

**Dimenzije**

Visina montaže/sklapanja 14 mm

**Materijali**

Boja Nehrđajući čelik

Materijal Nehrđajući čelik  
Termoplastika

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa IP20

**Tekst**

Funkcija Easy dodatne funkcije: +6 scena, način rada ON/OFF, 1 kontrola tastera za gore/dole  
Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)

Zaštita Sa zaštitom od demontaže

Način instalacije Za montažu na ravnu površinu i proširenje kombinacija

**Održivost**

Uskladenost sa RoHS Da