



85655273



KNX RF tlačítko 1-násobné bateriové ploché, quicklink, K.5, nerez mat, lak.

Technické vlastnosti

Nastavení

Podporovaný režim nastavení quicklink

Napětí

Provozní napětí 3 - 3 V

Vybavení

Počet kanálů 2

Transmitter duty cycle 1 %

Konektivita

Rádiový protokol Rádio KNX

Kategorie přijímače 2

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

Rozměry

Výška nástavby 14 mm

Materiál

Barva Nerezová ocel

Materiál Nerezová ocel
Termoplast

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Texty

Funkce Easy doplňkové funkce: +6 scén, provozní režim zapnuto/vypnuto, ovládání 1 tlačítkem nahoru/dolů
Funkce resetování (do továrního nastavení)

Ochrana S ochranou proti demontáži

Způsob montáže Pro plochou montáž na omítku a kombinované rozšíření

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano