



75643165



**Dotykový sensor 3-násobný s termostatem R.1 sklo, černá**

**Technické vlastnosti**

**Instalace, montáž**

Montáž Zapuštěná montáž

**Podmínky použití**

Provozní teplota -5 - 45 °C

**Funkce**

S prostorovým termostatem Ano

**Výkon**

Příkon 23 mA

**Rozměry**

|  |          |
|--|----------|
| Vestavěná hloubka                                  | 12,90 mm |
| Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž | 16 mm    |
| Výška  | 152 mm   |
| Šířka  | 81 mm    |
| Hloubka  | 23 mm    |

**Vybavení**

Počet ovládacích bodů 6

**Ovládací prvky a indikátory**

S kontrolkou LED Ano

**Materiál**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Barva            | Černá  |
| Kód RAL          | 9005   |
| Materiál         | Sklo   |
| Povrchová úprava | Lesklý |

**Příslušenství**

Popisové pole Ne

**Obrazovka**

S displejem Ano

**Texty**

|                |   |
|----------------|---|
| Funkce         | Pro funkce spínače, tlačítka, stmívače, žaluzií a funkci pokojového termostatu S funkcí ochrany ventilu                                       |
| Způsob montáže | Pro svislou montáž  |
| Provozní režim | Provozní režimy regulace: komfortní pohotovostní režim, noční snížení teploty, ochrana proti zamrznutí/přehřátí                               |
| Teplota        | Doplňková přípojka pro externí čidlo teploty<br>Měření teploty prostřednictvím interního snímače teploty nebo externího komunikačního objektu |
| Napětí         | Provoz na netlumeném výstupu napájení KNX/EIB je možný (sledujte odběr proudu)<br>Vyžaduje samostatné napájení                                |

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Bez REACh-SVHC             | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |