



75643160



Teclado 3 f con term, R.1, conf, bp

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

Funciones

Con termostato de ambiente Sí

Potencia

Consumo de corriente 23 mA

Dimensiones

Profundidad del montaje 12,90 mm
 Profundidad de montaje cajas de empotrar 16 mm
 Altura 152 mm
 Anchura 81 mm
 Profundidad 23 mm

Equipo

Número de puntos de activación 6

Controles e indicadores

Con indicador LED Sí

Materiales

Colour Blanco polar
 Código RAL 9010
 Material Vidrio
 Acabado de la superficie Brillante

Pantalla

Con visualizador Sí

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado No

Texto

Función Para las funciones conmutación, pulsador, regulación, persiana y termostato
 Con función de protección de válvula
 Tipo de montaje Para montaje vertical
 Modo de funcionamiento Modos de funcionamiento: Confort, Standby, Noche, Protección heladas/calor
 Temperatura Conexión adicional para sensor de temperatura externo
 Medición de temperatura mediante sensor de temperatura interno u objeto de comunicación externo
 Tensión Puede funcionar en salida sin bobina de la fuente de alimentación KNX (prestar atención al consumo de corriente)
 Se requiere una fuente de alimentación aparte

Sostenibilidad

Conforme REACH Sí
 Conforme RoHS Sí