



75643160



TS senzor, 3-str, konfiguracija sa termostatom i displejom, sa BCU, KNX, R.3, staklo, p.bij

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

Funkcije

Sa regulatorom sobne temperature Da

Snaga

Trenutna potrošnja 23 mA

Dimenzije

Ugrađena dubina 12,90 mm
 Montažna dubina ugradbenih kutija 16 mm
 Visina 152 mm
 Širina 81 mm
 Dubina 23 mm

Oprema

Broj aktorskih tačaka 6

Kontrole i indikatori

S LED indikacijom Da

Materijali

Boja Polarna bijela
 RAL kod 9010
 Materijal Staklo
 Obrada površine Sjajno

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Ekran

Sa ekranom Da

Tekst

Funkcija Za funkcije prekidača, tastera, dimera, upravljanje žaluzinama i termostata
 Sa funkcijom zaštite ventila
 Način instalacije Za vertikalnu montažu
 Način rada Načini rada kontrolera: komfor, stanje pripravnosti, noćni način rada i zaštita od mraza/toplote
 Temperatura Dodatni priključak za senzor vanjske temperature
 Mjerenje temperature putem unutrašnjeg temperaturnog senzora ili vanjskog komunikacijskog objekta
 Napon Moguć rad sa nezagušenim izlazom KNX napajanja (obratite pažnju na potrošnju struje)
 Potrebno je zasebno pomoćno napajanje

Održivost

REACH-bez SVHC Da
 Usklađeno sa RoHS Da