



75643134



### Sensore vetro KNX triplo con Termostato KNX - Serie TS Sensor vetro alu

#### Caratteristiche tecniche

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

#### Funzioni

Con termostato per ambienti Sì

#### Potenza

Corrente assorbita 23 mA

#### Serie

Profondità di installazione 24,20 mm  
 Profondità delle scatole da incasso 27 mm  
 Altezza 160 mm  
 Larghezza 86 mm  
 Profondità 37,70 mm

#### Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento 8

#### Controlli e indicatori

Con indicatore a LED Sì

#### Materiali

Colore Alluminio  
 Codice RAL 9006  
 Materiale Alluminio  
Vetro  
 finitura superficiale Lucido

#### Accessori

Con campo per l'etichetta No

#### Schermo

Con display Sì

#### Testo

Funzione Per funzioni interruttore, pulsante passo-passo, dimmer, veneziane e di impostazione della temperatura  
Con funzione di protezione valvola

Tipo di montaggio Per installazione verticale

Modalità di esercizio Modalità di esercizio di regolazione: esercizio comfort, stand-by, notturno e protezione antigelo/caldo

Temperatura Collegamento aggiuntivo per sonda termica esterna  
Misurazione della temperatura tramite sonda termica interna od oggetto di comunicazione esterno

Condizioni di impiego Possibilità di esercizio sull'uscita non ridotta dell'alimentatore di tensione KNX (fare attenzione alla corrente assorbita)  
Necessario un alimentatore separato

#### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì  
 Conformità ROHS Sì