



75643135



Stakleni senzor, 2-str, konfigurisan, sa termost i displej, sa BCU, KNX, crna

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

Funkcije

Sa regulatorom sobne temperature Da

Snaga

Trenutna potrošnja 23 mA

Dimenzije

Ugrađena dubina 24,20 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 27 mm

Visina 160 mm

Širina 86 mm

Dubina 37,70 mm

Oprema

Broj aktorskih tačaka 8

Kontrole i indikatori

S LED indikacijom Da

Materijali

Boja Crna

RAL kod 9005

Materijal Staklo

Obrada površine Sjajno

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Ekran

Sa ekranom Da

Tekst

Funkcija Za funkcije prekidača, tastera, dimera, upravljanje žaluzinama i termostata
Sa funkcijom zaštite ventila

Način instalacije Za vertikalnu montažu

Način rada Načini rada kontrolera: komfor, stanje pripravnosti, noćni način rada i zaštita od mraza/toplote

Temperatura Dodatni priključak za senzor vanjske temperature
Mjerenje temperature putem unutrašnjeg temperaturnog senzora ili vanjskog komunikacijskog objekta

Napon Moguć rad sa nezagrušenim izlazom KNX napajanja (obratite pažnju na potrošnju struje)
Potrebno je zasebno pomoćno napajanje

Održivost

Usklađeno sa REACH Da

Usklađeno sa RoHS Da