



75643135



Glassensor 3-vägs med rumstermostat OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering Infälld montering

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45 °C

Funktioner

Med temperaturgivare Ja

Ström

Strömförbrukning 23 mA

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	24,20 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	27 mm
Höjd	160 mm
Bredd	86 mm
Djup	37,70 mm

Utrustning

Antal manöverpunkter 8

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering Ja

Material

Färg	Svart
RAL-kod	9005
Material	Glas
Ytbehandling	Blank

Tillbehör

Har märksfält Nej

Skärm

Med display Ja

Text

Funktion	För brytar-, tryckknapps-, dimmer-, jalusi- och termostatfunktioner Med ventilskyddsfunktion
Utförande	För vertikal montage
Driftläge	Driftlägen: komfort, standby, nattsänkning, natt- och frost-/värmeskyddsläge
Temperatur	Extra anslutning för extern temperatursensor Temperaturmätning via intern temperatursensor eller externa kommunikationsobjekt
Spänning	Drift med ej drosslade utgångar på KNX strömförsörjning är möjligt (var uppmärksam på den aktuella förbrukningen) Separat extra strömförsörjning behövs

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja