



85655289



KNX-RF vlakkewandzend. 1-v, batterij, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus quicklink

Spanning

Bedrijfsspanning 3 - 3 V

Samenstelling

Aantal kanalen 2

Bedrijfscyclus zender 1 %

Aansluitmogelijkheden

Radioprotocol KNX-RF

Ontvanger categorie 2

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Afmetingen

Opbouwhoogte 14 mm

Materiaal

Kleur Polarwit

Materiaal Thermoplast

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Teksten

Functie Extra functies Easy: +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, 1 toetsbesturing omhoog/omlaag
Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Montagewijze Voor vlakke opbouwmontage en combinatie-uitbreiding

Duurzaamheid

RoHS conform Ja