



85655283



## B.7 - BP simples KNX RF, alumínio mate

### Características técnicas

#### Modo de configuração

Modo de configuração suportado quicklink

#### Tensão

Tensão de funcionamento 3 - 3 V

#### Equipamento

Número de canais 2

Ciclo de trabalho do transmissor 1 %

#### Conectividade

Protocolo Radiofrequência RF KNX

Categoria do recetor 2

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

#### Dimensões

Altura de montagem 14 mm

#### Materiais

Cor Alumínio

Material Termoplástico

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

#### Textos

Função Funções adicionais simples: +6 cenários, modo de funcionamento ON/OFF, 1 botão de controlo para cima/baixo  
Função de reset (de acordo com definição de fábrica)

Proteção Com proteção contra desmantelamento

Modo de instalação Para montagem em superfície plana e extensão de combinações

#### Sustentabilidade

Conformidade RoHs Sim