



85655239



## KNX RF tlačítko 1-násobné bateriové ploché, quicklink, R.1/R.3, bílá lesk

### Technické vlastnosti

#### Nastavení

Podporovaný režim nastavení quicklink

#### Napětí

Provozní napětí 3 - 3 V

#### Vybavení

Počet kanálů 2

Transmitter duty cycle 1 %

#### Konektivita

Rádiový protokol Rádio KNX

Kategorie přijímače 2

#### Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

#### Rozměry

Výška nástavby 14 mm

#### Materiál

Barva Polární bílá

Materiál Termoplast

#### Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

#### Texty

Funkce Easy doplňkové funkce: +6 scén, provozní režim zapnuto/vypnuto, ovládání 1 tlačítkem nahoru/dolů  
Funkce resetování (do továrního nastavení)

Ochrana S ochranou proti demontáži

Způsob montáže Pro plochou montáž na omítku a kombinované rozšíření

#### Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano