# Produktdatablad
85655239




85655239

**Tryckknapp enkel, Quicklink KNX, R.x, batteridrift, Vit**

## Tekniska egenskaper

### Inställningar

| | |
|---|---|
| Konfigurationsläge som stöds | quicklink |

### Spänning

| | |
|---|---|
| Driftspänning | 3 - 3 V |

### Utrustning

| | |
|---|---|
| Antal kanaler | 2 |
| Sändarens driftcykel | 1 % |

### Anslutning

| | |
|---|---|
| Radioprotokoll | KNX Radio |
| Mottagarkategori | 2 |

### Användningsförhållanden

| | |
|---|---|
| Driftstemperatur | -5 - 45 °C |

### Dimensioner

| | |
|---|---|
| Monteringshöjd | 14 mm |

### Material

| | |
|---|---|
| Färg | Vit |
| Material | Termoplast |

### Säkerhet

| | |
|---|---|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |

### Text

| | |
|---|---|
| Funktion | Enkla tilläggsfunktioner: ytterligare funktioner easy: +6 scenarion, till/från, 1 upp/ned<br>Återställningsfunktion (till fabriksinställning) |
| Avsäkring | Med demonteringsskydd |
| Utförande | För platt utvändig montering och i kombinationer |

### Hållbarhet

| | |
|---|---|
| RoHS-överensstämmelse | Ja |