



85655239



Tryckknapp enkel, Quicklink KNX, R.x, batteridrift, Vit

Tekniska egenskaper

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	quicklink
------------------------------	-----------

Spänning

Driftspänning	3 - 3 V
---------------	---------

Utrustning

Antal kanaler	2
Sändarens driftcykel	1 %

Anslutning

Radioprotokoll	KNX Radio
Mottagarkategori	2

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
------------------	------------

Dimensioner

Monteringshöjd	14 mm
----------------	-------

Material

Färg	Vit
Material	Termoplast

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Text

Funktion	Enkla tilläggsfunktioner: ytterligare funktioner easy: +6 scenarion, till/från, 1 upp/ned Återställningsfunktion (till fabriksinställning)
Avsäkring	Med demonteringsskydd
Utförande	För platt utvändig montering och i kombinationer

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----