



LFC0600989016

TEHALIT LF TAY 9x6 (ΣΕΤ 10 TMX)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

| | |
|--------|------|
| Ύψος | 6 mm |
| Πλάτος | 9 mm |

Παρελκόμενα

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Είδος παρελκόμενου εξαρτήματος | Μορφοποιημένο |
|--------------------------------|---------------|

Standards

| | |
|--|-----|
| Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12 | Όχι |
|--|-----|

Υλικά

| | |
|-------------|---|
| Υλικό | Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS) |
| Μεταχείριση | Ακατέργαστο |
| Χρώμα | Λευκό |
| Κωδικός RAL | 9016 |

Συνθήκες χρήσης

| | |
|-------------------------|------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5 - 60 °C |
|-------------------------|------------|

Εξοπλισμός

| | |
|-----------------------|-----|
| Με προστατευτικό φιλμ | Όχι |
|-----------------------|-----|

Κατάλληλο για

LFC 6x9

Βιωσιμότητα

| | |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Ναι |
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |