



85655224



**Q.x KNX RF quicklink przycisk radiowy 1-krotny płaski Berker.Net, alu**

**Właściwości techniczne**

**Ustawienia**

Obsługiwane tryby konfiguracji quicklink

**Napięcie**

Zakres napięcia pracy 3 - 3 V

**Sprzęt**

Liczba kanałów 2

Współczynnik wypełnienia impulsu nadajnika 1 %

**Łączność**

Protokół radiowy KNX Radio

Kategoria odbiornika 2

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

**Wymiary**

Wysokość montażu 14 mm

**Materiały**

Kolor Aluminium

Materiał Tworzywo termoplastyczne

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

**Dodatkowe informacje**

Funkcja Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, tryb pracy zał./wyl., sterowanie 1 przyciskiem góra/dół  
Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

Montaż Do płaskiego montażu natynkowego i rozszerzenia kombinacji

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS Tak