



85655226



Q.x - BP simples KNX RF, antracite

Características técnicas

Modo de configuração

Modo de configuração suportado quicklink

Tensão

Tensão de funcionamento 3 - 3 V

Equipamento

Número de canais 2

Ciclo de trabalho do transmissor 1 %

Conetividade

Protocolo Radiofrequência Rádio KNX

Categoria do recetor 2

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Dimensões

Altura de montagem 14 mm

Materiais

Cor Antracite

Material Termoplástico

Segurança

Índice de proteção IP IP20

Texto

Função Funções adicionais simples: +6 cenários, modo de funcionamento ON/OFF, 1 botão de controlo para cima/baixo
Função de reset (de acordo com definição de fábrica)

Proteção Com proteção contra desmantelamento

Modo de instalação Para montagem em superfície plana e extensão de combinações

Sustentabilidade

Conformidade RoHs Sim