



85655226



**Q.x - BP simples KNX RF, antracite**

**Características técnicas**

**Modo de configuração**

Modo de configuração suportado quicklink

**Tensão**

Tensão de funcionamento 3 - 3 V

**Equipamento**

Número de canais 2

Ciclo de trabalho do transmissor 1 %

**Conectividade**

Protocolo Radiofrequência RF KNX

Categoria do recetor 2

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

**Dimensões**

Altura de montagem 14 mm

**Materiais**

Cor Antracite

Material Termoplástico

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP IP20

**Textos**

Função Funções adicionais simples: +6 cenários, modo de funcionamento ON/OFF, 1 botão de controlo para cima/baixo  
Função de reset (de acordo com definição de fábrica)

Proteção Com proteção contra desmantelamento

Modo de instalação Para montagem em superfície plana e extensão de combinações

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs Sim