



ESD428S

Contacteur Silencieux 25A, 3F+1O, 24V

Caractéristiques techniques

Raccordement

Type de contact	3NO+1NF
-----------------	---------

Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
Tension assignée d'isolement	440 V
Tension assignée d'emploi Ue	400 - 400 V
Tension circuit de commande en CA	24 - 24 V
Tension circuit de commande en CC	0 - 0 V

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 50 °C
------------------------	-------------

Usage

Catégorie d'emploi	AC-7a/AC-7b
--------------------	-------------

Conditions d'utilisation

Température de stockage/transport	-40 - 80 °C
-----------------------------------	-------------

Textes

Conseil de sécurité	Les contacteurs silencieux ne sont pas adaptés à une utilisation intensive (alimentation 24/7). Pour ces cas, des contacteurs industriels doivent être utilisés.
---------------------	--

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	100000
Endurance électrique en nombre de cycles	30000

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	7.30 W
Consommation à l'appel	2.80 VA

Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	35.75 mm
Profondeur	60 mm

Raccordement

Nombre de contacts	4
--------------------	---

Équipement

Nombre de contacts NO	3
Nombre de contacts NF	1
Avec interrupteur pour commutation manuelle	Non

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1 - 10 mm ²

Installation, montage

Couple de serrage	1.20 - 1.20 Nm
-------------------	----------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui