




75643055



KNX-touch met therm. 3-v, berker R.3 glas, zwart

Technische karakteristieken

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Funcies

Met kamerthermostaat Ja

Vermogen

Stroomverbruik 23 mA

Afmetingen

Inbouwdiepte	12,90 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	16 mm
Hoogte	152 mm
Breedte	81 mm
Diepte	23 mm

Uitrusting

Aantal bedieningspunten 8

Bediening en signalisatie

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur	Zwart
RAL-kleur	9005
Materiaal	Glas
Afwerking oppervlakte	Glanzend

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Scherf

Met display Ja

Teksten

Functie	Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie- en temperatuurregelfuncties Met ventielbeschermingsfunctie
Montagewijze	Voor verticale montage
Modus	Regelaarbedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/warmtebeschermingsmodus
Temperatuur	Extra aansluiting voor externe temperatuursensor Temperatuurmeting via interne temperatuursensor of extern communicatie-object
Spanning	Gebruik aan de onbegrensde uitgang van de KNX voeding mogelijk (stroomopname in acht nemen) Separate stroomvoorziening vereist

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja