




75643055



**Sensore touch triplo con Termostato KNX - Serie R.3 vetro nero**

**Caratteristiche tecniche**

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

**Funzioni**

Con termostato per ambienti	Si
-----------------------------	----

**Potenza**

Corrente assorbita	23 mA
--------------------	-------

**Serie**

Profondità di installazione	12,90 mm
Profondità delle scatole da incasso	16 mm
Altezza	152 mm
Larghezza	81 mm
Profondità	23 mm

**Equipaggiamento**

Numero di punti di azionamento	8
--------------------------------	---

**Controlli e indicatori**

Con indicatore a LED	Si
----------------------	----

**Materiali**

Colore	Nero
Codice RAL	9005
Materiale	Vetro
finitura superficiale	Lucido

**Acessori**

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

**Schermo**

Con display	Si
-------------	----

**Testo**

Funzione	Per funzioni interruttore, pulsante passo-passo, dimmer, veneziane e di impostazione della temperatura Con funzione di protezione valvola
----------	--

Tipo di montaggio	Per installazione verticale
-------------------	-----------------------------

Modalità di esercizio	Modalità di esercizio di regolazione: esercizio comfort, stand-by, notturno e protezione antigelo/caldo
-----------------------	---

Temperatura	Collegamento aggiuntivo per sonda termica esterna Misurazione della temperatura tramite sonda termica interna od oggetto di comunicazione esterno
-------------	--

Condizioni di impiego	Possibilità di esercizio sull'uscita non ridotta dell'alimentatore di tensione KNX (fare attenzione alla corrente assorbita) Necessario un alimentatore separato
-----------------------	---

**Sostenibilità**

Conformità REACh - SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----