




75643055



Touch-knapp, R.3, KNX, 3-vägs, RTR display, glas, Svart

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
------------------	------------

Funktioner

Med temperaturgivare	Ja
----------------------	----

Ström

Strömförbrukning	23 mA
------------------	-------

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	12,90 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	16 mm
Höjd	152 mm
Bredd	81 mm
Djup	23 mm

Utrustning

Antal manöverpunkter	8
----------------------	---

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering	Ja
--------------------	----

Material

Färg	Svart
RAL-kod	9005
Material	Glas
Ytbehandling	Blank

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Skärm

Med display	Ja
-------------	----

Text

Funktion	För brytar-, tryckknapps-, dimmer-, jalusi- och termostadfunktioner Med ventilskyddsfunktion
Utförande	För vertikal montage
Driftläge	Driftlägen: komfort, standby, nattsänkning, natt- och frost-/värmeskyddsläge
Temperatur	Extra anslutning för extern temperatursensor Temperaturmätning via intern temperatursensor eller externa kommunikationsobjekt
Spänning	Drift med ej drosslade utgångar på KNX strömförsörjning är möjligt (var uppmärksam på den aktuella förbrukningen) Separat extra strömförsörjning behövs

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja