




75643055



Скляний сенсор 3-кан. з регул.темпер-ри, чорний, TS Sensor R.1

Технічні характеристики

Умови використання

Робоча температура	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Потужність

Поточне споживання	23 mA
--------------------	-------

Розміри

Вбудована глибина	12,90 mm
-------------------	----------

Вбудовувані коробки прихованого монтажу	16 mm
---	-------

Висота	152 mm
--------	--------

Ширина	81 mm
--------	-------

Глибина	23 mm
---------	-------

Обладнання

Кількість точок керування	8
---------------------------	---

Матеріали

Код RAL	9005
---------	------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
---------------------	-----

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----