



75643050



TS senzor, 3-str, sa termostatom i displejem, sa BCU, KNX, R.3, staklo, p.bijela

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 45 °C
-------------------	------------

Funkcije

Sa regulatorom sobne temperature	Da
----------------------------------	----

Snaga

Trenutna potrošnja	23 mA
--------------------	-------

Dimenzije

Ugrađena dubina	12,90 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	16 mm
Visina	152 mm
Širina	81 mm
Dubina	23 mm

Oprema

Broj aktorskih tačaka	8
-----------------------	---

Kontrole i indikatori

S LED indikacijom	Da
-------------------	----

Materijali

Boja	Polarna bijela
RAL kod	9010
Materijal	Staklo
Obrada površine	Sjajno

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Ekran

Sa ekranom	Da
------------	----

Tekst

Funkcija	Za funkcije prekidača, tastera, dimera, upravljanje žaluzinama i termostata Sa funkcijom zaštite ventila
Način instalacije	Za vertikalnu montažu
Način rada	Načini rada kontrolera: komfor, stanje pripravnosti, noćni način rada i zaštita od mraza/toplote
Temperatura	Dodatni priključak za senzor vanjske temperature Mjerenje temperature putem unutrašnjeg temperaturnog senzora ili vanjskog komunikacijskog objekta
Napon	Moguć rad sa nezagrušenim izlazom KNX napajanja (obratite pažnju na potrošnju struje) Potrebno je zasebno pomoćno napajanje

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da