



18203500

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	14 mm
Bredd	11 mm
Djup	6 mm
Dimensioner	14 x 11 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-15 - 30 °C
------------------	-------------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja