




75643065



## KNX-touch met therm. 3-v, berker R.1 glas, zwart

### Technische karakteristieken

#### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

#### Funcities

|                      |    |
|----------------------|----|
| Met kamerthermostaat | Ja |
|----------------------|----|

#### Vermogen

|                |       |
|----------------|-------|
| Stroomverbruik | 23 mA |
|----------------|-------|

#### Afmetingen

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Inbouwdiepte             | 12,90 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 16 mm    |
| Hoogte                   | 152 mm   |
| Breedte                  | 81 mm    |
| Diepte                   | 23 mm    |

#### Uitrusting

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Aantal bedieningspunten | 6 |
|-------------------------|---|

#### Bediening en signalisatie

|                   |    |
|-------------------|----|
| Met led-indicatie | Ja |
|-------------------|----|

#### Materiaal

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Kleur                 | Zwart    |
| RAL-kleur             | 9005     |
| Materiaal             | Glas     |
| Afwerking oppervlakte | Glanzend |

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

#### Scherf

|             |    |
|-------------|----|
| Met display | Ja |
|-------------|----|

#### Teksten

|              |                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Functie      | Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie- en temperatuurregelfuncties<br>Met ventielbeschermingsfunctie                                |
| Montagewijze | Voor verticale montage                                                                                                               |
| Modus        | Regelaarbedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/warmtebeschermingsmodus                                                   |
| Temperatuur  | Extra aansluiting voor externe temperatuursensor<br>Temperatuurmeting via interne temperatuursensor of extern communicatie-object    |
| Spanning     | Gebruik aan de onbegrensde uitgang van de KNX voeding mogelijk<br>(stroomopname in acht nemen)<br>Separate stroomvoorziening vereist |

#### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |