




75643065



Teclado 3 fases con termostato, R.1, ng

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

Funciones

Con termostato de ambiente Sí

Potencia

Consumo de corriente 23 mA

Dimensiones

Profundidad de montaje 12,90 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 16 mm
Altura 152 mm
Anchura 81 mm
Profundidad 23 mm

Equipo

Número de puntos de activación 6

Controles e indicadores

Con indicador LED Sí

Materiales

Colour Negro
Código RAL 9005
Material Vidrio
Acabado de la superficie Brillante

Pantalla

Con visualizador Sí

Accesorios

Tiene campo de etiquetado No

Texto

Función Para las funciones conmutación, pulsador, regulación, persiana y termostato
Con función de protección de válvula
Tipo de montaje Para montaje vertical
Modo de funcionamiento Modos de funcionamiento: Confort, Standby, Noche, Protección heladas/calor
Temperatura Conexión adicional para sensor de temperatura externo
Medición de temperatura mediante sensor de temperatura interno u objeto de comunicación externo
Tensión Puede funcionar en salida sin bobina de la fuente de alimentación KNX (prestar atención al consumo de corriente)
Se requiere una fuente de alimentación aparte

Sostenibilidad

REACH – libre de SVHC Sí
Conforme con RoHS Sí