



75643065



Dotykový sensor 3-násobný s termostatem R.1 sklo, černá

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Funkce

S prostorovým termostatem	Ano
---------------------------	-----

Výkon

Příkon	23 mA
--------	-------

Rozměry

Vestavěná hloubka	12,90 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	16 mm
Výška	152 mm
Šířka	81 mm
Hloubka	23 mm

Vybavení

Počet ovládacích bodů	6
-----------------------	---

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED	Ano
------------------	-----

Materiál

Barva	Černá
Kód RAL	9005
Materiál	Sklo
Povrchová úprava	Lesklý

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Obrazovka

S displejem	Ano
-------------	-----

Texty

Funkce	Pro funkce spínače, tlačítka, stmívače, žaluzií a funkci pokojového termostatu S funkcí ochrany ventilu
Způsob montáže	Pro svislou montáž
Provozní režim	Provozní režimy regulace: komfortní pohotovostní režim, noční snížení teploty, ochrana proti zamrznutí/přehřátí
Teplota	Doplňková přípojka pro externí čidlo teploty Měření teploty prostřednictvím interního snímače teploty nebo externího komunikačního objektu
Napětí	Provoz na netlumeném výstupu napájení KNX/EIB je možný (sledujte odběr proudu) Vyžaduje samostatné napájení

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano