



75643034



Sensore vetro KNX triplo con Termostato KNX - Serie TS Sensor vetro alu

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Funzioni

Con termostato per ambienti Sì

Potenza

Corrente assorbita 23 mA

Serie

Profondità di installazione 24,20 mm

Profondità delle scatole da incasso 27 mm

Altezza 160 mm

Larghezza 86 mm

Profondità 37,70 mm

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento 8

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED Sì

Materiali

Colore Alluminio

Codice RAL 9006

Materiale Alluminio
Vetro

finitura superficiale Lucido

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Schermo

Con display Sì

Testo

Funzione Per funzioni interruttore, pulsante passo-passo, dimmer, veneziane e di impostazione della temperatura
Con funzione di protezione valvola

Tipo di montaggio Per installazione verticale

Modalità di esercizio Modalità di esercizio di regolazione: esercizio comfort, stand-by, notturno e protezione antigelo/caldo

Temperatura Collegamento aggiuntivo per sonda termica esterna
Misurazione della temperatura tramite sonda termica interna od oggetto di comunicazione esterno

Condizioni di impiego Possibilità di esercizio sull'uscita non ridotta dell'alimentatore di tensione KNX (fare attenzione alla corrente assorbita)
Necessario un alimentatore separato

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì