




75643034



TS Sensor - tecla x3 + termóst., vdr alu

Características técnicas

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

Funções

Com controlador de temperatura ambiente	Sim
---	-----

Potência

Consumo de corrente	23 mA
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade da montagem	24,20 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	27 mm
Altura	160 mm
Largura	86 mm
Profundidade	37,70 mm

Equipamento

Número de pontos de comando	8
-----------------------------	---

Comandos e sinalizadores

Com sinalizadores LED	Sim
-----------------------	-----

Materiais

Cor	Alumínio
Código RAL	9006
Material	Alumínio Vidro
Acabamento	Brilhante

Ecrã

Com display	Sim
-------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Textos

Função	Para funções para interruptor, botão de pressão, reóstato, estores e termóstato Com função de proteção de válvula
Modo de instalação	Para montagem vertical
Modo de funcionamento	Modos de funcionamento do controlador: conforto, espera, noite e modo de proteção contra frio/calor
Temperatura	Ligaçao adicional para sensor de temperatura externo Medição da temperatura através do sensor de temperatura interno ou de um objeto de comunicação externo
Tensão	Operação com saída não estrangulada de alimentação de tensão KNX possível (ter em atenção consumo atual) Fonte de alimentação auxiliar separada necessária

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim